

**Oboustranný očkový klíč, rovný, Rozměr klíče: 13X17mm****Údaje o objednavce**

Artikové číslo	617600 13X17
GTIN	4018754021291
Třída artiklu	63A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

**STAHLWILLE** – s dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Tenké, ploché kroužky pro použití na úzkých místech. S profilem **AS-Drive**.

**Norma:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materiál:**

**STAHLWILLE** – Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.

**Technický popis**

Rozměr klíče $_1$	13 mm
Maximální výška očka $h_{1 \max}$	8 mm
Rozměr klíče $_2$	17 mm
Maximální $\varnothing$ kroužku $D_1 \max.$	20,5 mm
Délka klíče L	170 mm
Maximální $\varnothing$ kroužku $D_2 \max.$	25,5 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel

Povrch	chromovaná (neodlupující se)
Druh produktu	Maticový klíč