

HOLEX**Sada oboustranných očkových klíčů, hluboce zalomené, chromované, Počet klíčů: 10****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 615960 10 |
| GTIN | 4045197331373 |
| Třída artiklu | 62A |

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

HOLEX – S oválnou rukojetí.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

HOLEX – Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 oboustranném očkovém klíči č. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Technický popis

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Počet klíčů | 10 |
| Rozměry velikostí klíčů | metrické |
| Poloha kroužku | 75 stupeň |
| Výrobní postup | zápustkově kované |
| Materiál | chromvanadiová ocel |
| Povrch | chromovaný |

| | |
|------------------------|---------------|
| Atribut názvu produktu | chromované |
| Druh produktu | Maticový klíč |

Příslušenství

| | |
|--|--------------|
| Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 20X22 mm | 615950 20X22 |
| Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 8X9 mm | 615950 8X9 |
| Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 16X17 mm | 615950 16X17 |
| Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 27X30 mm | 615950 27X30 |
| Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 6X7 mm | 615950 6X7 |
| Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 12X13 mm | 615950 12X13 |
| Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 21X24 mm | 615950 21X24 |
| Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 10X11 mm | 615950 10X11 |
| Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 18X19 mm | 615950 18X19 |
| Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 14X15 mm | 615950 14X15 |