

**Oboustranný očkový klíč, rovný, Rozměr klíče: 14X15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	617600 14X15
GTIN	4018754021307
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

STAHLWILLE – s dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Tenké, ploché kroužky pro použití na úzkých místech. S profilem **AS-Drive**.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.

Technický popis

Maximální výška oka $h_{1 \max}$	7,5 mm
Maximální \varnothing kroužku $D_2 \max.$	23 mm
Délka klíče L	165 mm
Rozměr klíče d_2	15 mm
Maximální \varnothing kroužku $D_1 \max.$	21,5 mm
Rozměr klíče d_1	14 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel

Povrch	chromovaná (neodlupující se)
Druh produktu	Maticový klíč