

**HOLEX****Sada oboustranných očkových klíčů, hluboce zalomené, chromované, Počet klíčů: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	615960 12
GTIN	4045197331380
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

**HOLEX** – S oválnou rukojetí.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiál:**

**HOLEX** – Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Rozsah dodávky:**

Po 1 oboustranném očkovém klíči č. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

**Technický popis**

Počet klíčů	12
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	75 stupeň
Výrobní postup	zápustkově kované
Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

Atribut názvu produktu	chromované
Druh produktu	Maticový klíč

## Příslušenství

Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 10X11 mm	615950 10X11
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 21X23 mm	615950 21X23
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 8X9 mm	615950 8X9
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 16X17 mm	615950 16X17
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 24X26 mm	615950 24X26
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 6X7 mm	615950 6X7
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 18X19 mm	615950 18X19
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 30X34 mm	615950 30X34
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 12X13 mm	615950 12X13
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 20X22 mm	615950 20X22
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 14X15 mm	615950 14X15
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 27X32 mm	615950 27X32