

**Oboustranný očkový klíč, rovný, chromovaný, Rozměr klíče: 10X11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	617950 10X11
GTIN	4045197441850
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

**HOLEX** – s oválnou stopkou.

**Norma:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materiál:**

**HOLEX** – chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Technický popis**

Maximální výška oka $h_{1 \max}$	6 mm
Rozměr klíče $_1$	10 mm
Rozměr klíče $_2$	11 mm
Maximální $\varnothing$ kroužku $D_2 \max.$	17 mm
Délka klíče L	130 mm
Maximální $\varnothing$ kroužku $D_1 \max.$	16 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

Atribut názvu produktu

chromovaný

Druh produktu

Maticový klíč