

**Oboustranný očkový klíč, rovný, fosfátovaný, Rozměr klíče: 14X15 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	617900 14X15
GTIN	4045197348609
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

HOLEX S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

HOLEX Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Délka klíče L: 159 mm

maximální \varnothing kroužku D_1 max.: 21,5 mm

maximální \varnothing kroužku D_2 max.: 23 mm

maximální výška oka $h_{1\max}$: 7,5 mm

Technický popis

maximální \varnothing kroužku D_2 max.	23 mm
Otvor klíče 2	15 mm
maximální \varnothing kroužku D_1 max.	21,5 mm
maximální výška oka $h_{1\max}$	7,5 mm
Délka klíče L	159 mm
Otvor klíče 1	14 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	fosfátovaný
Atribut názvu produktu	fosfátovaný
Druh produktu	Maticový klíč