

**Oboustranný očkový klíč, rovný, Rozměr klíče: 16X17mm****Údaje o objednavce**

Artikové číslo	617600 16X17
GTIN	4018754021314
Třída artiklu	63A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

**STAHLWILLE** – s dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Tenké, ploché kroužky pro použití na úzkých místech. S profilem **AS-Drive**.

**Norma:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materiál:**

**STAHLWILLE** – Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.

**Technický popis**

Rozměr klíče $z_2$	17 mm
Délka klíče L	170 mm
Rozměr klíče $z_1$	16 mm
Maximální výška oka $h_{1\max}$	8 mm
Maximální $\varnothing$ kroužku $D_1\max$ .	24,5 mm
Maximální $\varnothing$ kroužku $D_2\max$ .	25,5 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel

Povrch	chromovaná (neodlupující se)
Druh produktu	Maticový klíč