



Oboustranný očkový klíč, rovný, fosfátovaný, Rozměr klíče: 24X27 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	617900 24X27
GTIN	4045197385789
Třída artiklu	62A

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

HOLEX S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

HOLEX Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Délka klíče L: 258 mm

maximální \varnothing kroužku D_1 max.: 35 mm

maximální \varnothing kroužku D_2 max.: 38,5 mm

maximální výška oka $h_{1\max}$: 11 mm

Technický popis

Otvor klíče 1	24 mm
Otvor klíče 2	27 mm
maximální \varnothing kroužku D_2 max.	38,5 mm
maximální výška oka $h_{1\max}$	11 mm
maximální \varnothing kroužku D_1 max.	35 mm
Délka klíče L	258 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	fosfátovaný
Atribut názvu produktu	fosfátovaný
Druh produktu	Maticový klíč