



## Sada přímých oboustranných očkových klíčů, Počet klíčů: 8



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	617610 8
GTIN	4018754085231
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

**STAHLWILLE** – S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Tenké, ploché kroužky pro použití na úzkých místech. S profilem **AS-Drive**.

#### Norma:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materiál:

**STAHLWILLE** Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.

#### Obsah:

Po 1 oboustranném očkovém klíči č. 617600 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

### Technický popis

Počet klíčů	8
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Druh produktu	Maticový klíč

**Příslušenství**

Oboustranný očkový klíč, rovný Rozměr klíče 16X17 mm	617600 16X17
Oboustranný očkový klíč, rovný Rozměr klíče 8X9 mm	617600 8X9
Oboustranný očkový klíč, rovný Rozměr klíče 18X21 mm	617600 18X21
Oboustranný očkový klíč, rovný Rozměr klíče 10X11 mm	617600 10X11
Oboustranný očkový klíč, rovný Rozměr klíče 19X22 mm	617600 19X22
Oboustranný očkový klíč, rovný Rozměr klíče 14X15 mm	617600 14X15
Oboustranný očkový klíč, rovný Rozměr klíče 6X7 mm	617600 6X7
Oboustranný očkový klíč, rovný Rozměr klíče 12X13 mm	617600 12X13