

**Oboustranný očkový klíč, plochý, zalomený, Rozměr klíče: 6X7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	616500 6X7
GTIN	4018754021659
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí. Tenké, ploché kroužky pro použití na úzkých místech. S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Hlavy na obou koncích ploché, zalomené. S profilem **AS-Drive**.

Norma:**DIN 897 / ISO 3318****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl, povrch dokončen kruhovým broušením.

Technický popis

Maximální \varnothing kroužku D_1 max.	9,5 mm
Rozměr klíče $_1$	6 mm
Délka klíče L	170 mm
Maximální \varnothing kroužku D_2 max.	10,8 mm
Maximální výška oka $h_{1\ max}$	7 mm
Rozměr klíče $_2$	7 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Ocel Chrome-Alloy
Povrch	povrch chromovaný přes nikl

Druh produktu

Maticový klíč