

**6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá, 6hran: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	643300 8
GTIN	4018754006977
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Norma:**DIN 7422****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrstva chromovaná na nikl. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

Technický popis

Délka	120 mm
Ø na straně pohonu	22,7 mm
6hran	8 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče