




## 6hranná zástrčná hlavice s čepovým vedením, 1/2 palce, 6hran: 5mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	643400 5
GTIN	4018754006472
Třída artiklu	63A

### Popis

**Provedení:**

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

**Použití:**

Pro šrouby Ribe-CS dle DIN 6912.

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrtstva chromovaná na nikl. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

### Technický popis

6hran	5 mm
Ø na straně pohonu	22,7 mm
Délka	60 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák s čepem
Druh produktu	Nástrčné klíče