

**Oboustranný očkový klíč, rovný, Rozměr klíče: 18X19mm****Údaje o objednávkce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 617600 18X19 |
| GTIN | 4018754021345 |
| Třída artiklu | 63A |

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

STAHLWILLE – s dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Tenké, ploché kroužky pro použití na úzkých místech. S profilem **AS-Drive**.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.

Technický popis

| | |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Délka klíče L | 185 mm |
| Maximální Ø kroužku D ₂ max. | 27,6 mm |
| Rozměr klíče ₂ | 19 mm |
| Rozměr klíče ₁ | 18 mm |
| Maximální Ø kroužku D ₁ max. | 26,5 mm |
| Maximální výška očka h _{1 max} | 9 mm |
| Rozměry velikostí klíčů | metrické |
| Poloha kroužku | 0 stupeň |
| Výrobní postup | Zápustkově kované |
| Materiál | Chrome-Alloy-Steel |

| | |
|---------------|------------------------------|
| Povrch | chromovaná (neodlupující se) |
| Druh produktu | Maticový klíč |