



Sada přímých oboustranných očkových klíčů, Počet klíčů: 11



Údaje o objednávce

Artikové číslo	617610 11
GTIN	4018754085224
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

STAHLWILLE – S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Tenké, ploché kroužky pro použití na úzkých místech. S profilem **AS-Drive**.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

STAHLWILLE Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.

Obsah:

Po 1 oboustranném očkovém klíči č. 617600 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34

Technický popis

Počet klíčů	11
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Oboustranný očkový klíč, rovný Rozměr klíče 20X22 mm	617600 20X22
Oboustranný očkový klíč, rovný Rozměr klíče 12X13 mm	617600 12X13
Oboustranný očkový klíč, rovný Rozměr klíče 6X7 mm	617600 6X7
Oboustranný očkový klíč, rovný Rozměr klíče 16X17 mm	617600 16X17
Oboustranný očkový klíč, rovný Rozměr klíče 30X34 mm	617600 30X34
Oboustranný očkový klíč, rovný Rozměr klíče 21X24 mm	617600 21X24
Oboustranný očkový klíč, rovný Rozměr klíče 10X11 mm	617600 10X11
Oboustranný očkový klíč, rovný Rozměr klíče 14X15 mm	617600 14X15
Oboustranný očkový klíč, rovný Rozměr klíče 18X19 mm	617600 18X19
Oboustranný očkový klíč, rovný Rozměr klíče 27X32 mm	617600 27X32
Oboustranný očkový klíč, rovný Rozměr klíče 8X9 mm	617600 8X9