

**Oboustranný očkový klíč, plochý, zalomený, Rozměr klíče: 8X9mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	616500 8X9
GTIN	4018754021666
Třída artiklu	63A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí. Tenké, ploché kroužky pro použití na úzkých místech. S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Hlavy na obou koncích ploché, zalomené. S profilem **AS-Drive**.

**Norma:****DIN 897 / ISO 3318****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl, povrch dokončen kruhovým broušením.

**Technický popis**

Maximální $\varnothing$ kroužku $D_1$ max.	12,1 mm
Rozměr klíče $_2$	9 mm
Délka klíče L	179 mm
Maximální výška oka $h_{1\ max}$	8 mm
Rozměr klíče $_1$	8 mm
Maximální $\varnothing$ kroužku $D_2$ max.	13,3 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Ocel Chrome-Alloy
Povrch	povrch chromovaný přes nikl

Druh produktu

Maticový klíč