

**Oboustranný očkový klíč, rovný, fosfátovaný, Rozměr klíče: 17X19 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	617900 17X19
GTIN	4045197385734
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

**HOLEX S** oválnou stopkou.

**Norma:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materiál:**

**HOLEX** Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Délka klíče L: 184 mm

maximální  $\varnothing$  kroužku  $D_1$  max.: 26,5 mm

maximální  $\varnothing$  kroužku  $D_2$  max.: 27,6 mm

maximální výška oka  $h_{1\max}$ : 8,8 mm

**Technický popis**

Otvor klíče 1	17 mm
maximální $\varnothing$ kroužku $D_1$ max.	26,5 mm
maximální $\varnothing$ kroužku $D_2$ max.	27,6 mm
Délka klíče L	184 mm
maximální výška oka $h_{1\max}$	8,8 mm
Otvor klíče 2	19 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	fosfátovaný
Atribut názvu produktu	fosfátovaný
Druh produktu	Maticový klíč