

**Oboustranný očkový klíč, rovný, Rozměr klíče: 6X7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	617600 6X7
GTIN	4018754021222
Třída artiklu	63A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

**STAHLWILLE** – s dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Tenké, ploché kroužky pro použití na úzkých místech. S profilem **AS-Drive**.

**Norma:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materiál:**

**STAHLWILLE** – Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.

**Technický popis**

Maximální $\varnothing$ kroužku $D_1$ max.	10,5 mm
Rozměr klíče $_1$	6 mm
Maximální výška oka $h_{1\max}$	4,5 mm
Maximální $\varnothing$ kroužku $D_2$ max.	12 mm
Délka klíče L	100 mm
Rozměr klíče $_2$	7 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel

Povrch	chromovaná (neodlupující se)
Druh produktu	Maticový klíč