

HOLEX**Oboustranný očkový klíč, rovný, fosfátovaný, Rozměr klíče: 6X7 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	617900 6X7
GTIN	4045197385659
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

HOLEX S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

HOLEX Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Délka klíče L: 100 mm

maximální \varnothing kroužku D_1 max.: 10,5 mm

maximální \varnothing kroužku D_2 max.: 12 mm

maximální výška oka $h_{1\max}$: 4,5 mm

Technický popis

maximální \varnothing kroužku D_1 max.	10,5 mm
maximální \varnothing kroužku D_2 max.	12 mm
Otvor klíče 1	6 mm
Otvor klíče 2	7 mm
Délka klíče L	100 mm
maximální výška oka $h_{1\max}$	4,5 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	fosfátovaný
Atribut názvu produktu	fosfátovaný
Druh produktu	Maticový klíč