

**Oboustranný očkový klíč, rovný, fosfátovaný, Rozměr klíče: 18X19 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	617900 18X19
GTIN	4045197385741
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

HOLEX S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

HOLEX Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Délka klíče L: 184 mm

maximální \varnothing kroužku D_1 max.: 26,5 mm

maximální \varnothing kroužku D_2 max.: 27,6 mm

maximální výška očka $h_{1\max}$: 9 mm

Technický popis

Délka klíče L	184 mm
Otvor klíče 1	18 mm
maximální výška očka $h_{1\max}$	9 mm
maximální \varnothing kroužku D_1 max.	26,5 mm
Otvor klíče 2	19 mm
maximální \varnothing kroužku D_2 max.	27,6 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	fosfátovaný
Atribut názvu produktu	fosfátovaný
Druh produktu	Maticový klíč