

**Endoskop tuhý, Ø 4 mm, Pracovní délka (bez objektivu): 145mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	492734 145
GTIN	
Třída artiklu	49C

**Popis****Provedení:**

Díky robustním trubkám z ušlechtilé oceli a kvalitní optice, vhodné speciálně pro nasazení v náročných průmyslových podmínkách. Prostřednictvím standardního připojení světelného vodiče (ACMI) lze potřebné zdroje světla jednoduše připojit. Zaostření pomocí otočného kroužku na okuláru. Jednoduché zaostření na blízko i na dálku bez nutnosti pohybování endoskopu. Výkonná optika s tyčovými čočkami s barevnou korekcí.

**Vhodné pro:**

FlexiVision 100 s hlavou HD kamery č. 492866.

**Rozsah dodávky:**

Včetně výměnného objektivu se zorným úhlem 0°.

**Zvláštní příslušenství:**

LED zdroje světla č. 492846 a č.462860.

**Upozornění:**

Pomocí nasouvacích zrcadlových trubice a výměnných objektivů lze změnit zorný úhel na 70° nebo 90°. Při použití se zrcadlovými trubicemi se zvětšuje pracovní průměr podle zrcadlové trubice. Zrcadlové trubice a výměnné objektivy na poptávku.

**Technický popis**

Zorný úhel	0 stupeň
Úhel otevření obrazu	35 stupeň
Pracovní délka (bez objektivu)	145 mm
Ø sond	4 mm
Atribut názvu produktu	Ø 4 mm
Druh produktu	Endoskop

---

## Příslušenství

Zdroj studeného světla LED Typ FX4000	492860 FX4000
Zdroj světla LED	492846
Ohebný světelný vodič Pracovní délka 1800 mm	492850 1800
Endoskopická CCD videokamera	492837