

**Endoskop tuhý, Ø 5,5 mm, Pracovní délka (bez objektivu): 355mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	492736 355
GTIN	2050001956927
Třída artiklu	49C

Popis**Provedení:**

Díky robustním trubkám z ušlechtilé oceli a kvalitní optice, vhodné speciálně pro nasazení v náročných průmyslových podmínkách. Prostřednictvím standardního připojení světelného vodiče (ACMI) lze potřebné zdroje světla jednoduše připojit. Zaostření pomocí otočného kroužku na okuláru. Jednoduché zaostření na blízko i na dálku bez nutnosti pohybování endoskopu. Výkonná optika s tyčovými čočkami s barevnou korekcí.

Vhodné pro :

FlexiVision 100 s hlavou HD kamery č. 492866.

Rozsah dodávky:

Včetně výměnného objektivu se zorným úhlem 0°.

Zvláštní příslušenství:

LED zdroje světla č. 492846 a č.462860.

Upozornění:

Pomocí nasouvacích zrcadlových trubice a výměnných objektivů lze změnit zorný úhel na 70° nebo 90°. Při použití se zrcadlovými trubicemi se zvětšuje pracovní průměr podle zrcadlové trubice. Zrcadlové trubice a výměnné objektivy na poptávku.

Zorný úhel: 0 stupeň

Úhel otevření obrazu: 40 stupeň

Technický popis

Zorný úhel	0 stupeň
Úhel otevření obrazu	40 stupeň
Pracovní délka (bez objektivu)	355 mm
Ø sond	5,5 mm

Atribut názvu produktu	Ø 5,5 mm
Druh produktu	Endoskop

Příslušenství

Endoskopická CCD videokamera	492837
Ohebný světelný vodič Pracovní délka 1800 mm	492850 1800
Zdroj světla LED	492846
Zdroj studeného světla LED Typ FX4000	492860 FX4000