

**Vložka pro Torx®, 1/2 palce, dlouhá, Profil Torx®: TX60****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	643660 TX60
GTIN	4018754006861
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrtstva chromovaná na nikl. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 643639

Technický popis

Rozměr profilu A	13,2 mm
Délka	140 mm
Profil Torx®	TX60
Ø na straně pohonu	23,7 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu	Nástrčné klíče

