

**6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá s kulovou hlavou, 6hran: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	643450 8
GTIN	4018754007356
Třída artiklu	63A

**Popis****Provedení:**

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

**Použití:**

Pro šroubování pod úhlem do 25°.

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrstva chromovaná na nikl. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

**Upozornění:**

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 643439

**Technický popis**

Ø na straně pohonu	22,7 mm
Délka	100 mm
6hran	8 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
S kulovou hlavou	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče

