

**Sonda FlexiScope 2 a 3 pro rukojeť kamery, boční snímání, Ø 1,6 mm, Zvláštní délka: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	492886 150
GTIN	2050001957115
Třída artiklu	49C

Popis**Vhodné pro :**

FlexiVision 100 s rukojetí kamery FlexiScope 3 č. 492864.

Zvláštní příslušenství:

Ochranné trubky na poptávku.

Zorný úhel: 90 stupeň

Úhel otevření obrazu: 75 stupeň

Technický popis

Délka sondy	150 mm
Úhel otevření obrazu	75 stupeň
Zorný úhel	90 stupeň
Ø sond	1,6 mm
Atribut názvu produktu	Ø 1,6 mm
Druh produktu	Sonda

Příslušenství

Mikroendoskop tuhý Pracovní délka (bez objektivu) (bez objektivu) 95 mm	492746 95
Endoskop tuhý Pracovní délka (bez objektivu) 145 mm	492734 145
Mikroendoskop tuhý Pracovní délka (bez objektivu) (bez objektivu) 185 mm	492746 185
Pružný mikroendoskop Pracovní délka (bez objektivu) 500 mm	492758 500
Endoskop tuhý Pracovní délka (bez objektivu) 355 mm	492738 355
Pružný mikroendoskop Pracovní délka (bez objektivu) 500 mm	492756 500
Endoskop tuhý Pracovní délka (bez objektivu) 250 mm	492736 250
Endoskop tuhý Pracovní délka (bez objektivu) 250 mm	492738 250
Zdroj studeného světla LED Typ FX4000	492860 FX4000
Endoskop tuhý Pracovní délka (bez objektivu) 355 mm	492736 355
Mikroendoskop tuhý Pracovní délka (bez objektivu) 160 mm	492744 160
Mikroendoskop tuhý Pracovní délka (bez objektivu) 95 mm	492744 95
Zdroj světla LED	492846
Endoskop tuhý Pracovní délka (bez objektivu) 270 mm	492734 270
Pružný mikroendoskop Pracovní délka (bez objektivu) 500 mm	492754 500