



Zástrčná hlavice pro Torx®, 1/2 palce, Profil Torx®: TX60



Údaje o objednávce

Artikové číslo	643650 TX60
GTIN	4018754006724
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrtstva chromovaná na nikl. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 643629

Technický popis

Ø na straně pohonu	23,7 mm
Profil Torx®	TX60
Rozměr profilu A	13,2 mm
Délka	58 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu	Nástrčné klíče

