



Zástrčná hlavice pro Torx®, 1/2 palce, Profil Torx®: TX55



Údaje o objednávce

Artikové číslo	643620 TX55
GTIN	4045197562562
Třída artiklu	62A

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou částí. Optimálně kalený korpus k zachycení a přenosu energie pohonu. Úzké tolerance vnitřních 4- hranů pro bezpečné usazení na ovládacím nástroji. Vnitřní 4- hrany dle **DIN 3120**.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upínací 4hran: 1/2 palec

Rozměr profilu A: 11,2 mm

Ø na straně pohonu: 25 mm

Délka: 55 mm

Technický popis

Délka	55 mm
Rozměr profilu A	11,2 mm
Ø na straně pohonu	25 mm
Profil Torx®	TX55
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu	Nástrčné klíče

