

**LENOX** **Děrovací pila bimetal, Průměr: 54mm****Údaje o objednávce**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Artikové číslo | 589030 54    |
| GTIN           | 082472300345 |
| Třída artiklu  | 58Z          |

**Popis****Provedení:**

**Robustní konstrukce odolná vůči prasknutí** s variabilním ozubením na pružném korpusu ze speciální oceli (bimetal). Zesílené, tuhé dno je vybaveno závitem a unášecími otvory (od Ø 32 mm) pro bezpečné upnutí na stopce. Vysoká jakost zubů z HSS, geometrie zubu a nízké výrobní tolerance zajišťují nejlepší řezný výkon a dlouhou životnost.

- **Ozubení Vario 4,5 / 5,5 zubů na palec se zesílenými zuby (Tough Teeth).**
- **Maximální hloubka řezu pro všechny velikosti 40 mm.**
- **Optimalizovaný povlak snižuje tvorbu tepla.**
- **SPEED SLOT® – Rychlé odstranění vyvrtaného jádra díky stupňovitému vybrání.**

**Použití:**

Na stojanové vrtačky, soustruhy nebo elektrické ruční vrtačky s odpovídajícími otáčkami. K řezání kruhových otvorů z tenko- až silnostěnného materiálu (nezávisle na tom, zda je povrch obrobku rovný nebo zvlněný). Vhodné pro všechny materiály jako ocel, **ušlechtilá ocel**, mosaz, měď, litina, lehké kovy, dřevo, sádkokartonové a plastové desky atd. Přidání mazacího prostředku prodlužuje životnost (u kovů).

Vhodné i pro tenké plechy karosérií.

**Doporučení:**

Použití řezného oleje, např. 084205 vel. 0,25 prodlužuje životnost a umožňuje rychlejší postup prací.

**Upozornění:**

**Upínací stopky a děrovací pily jsou kompatibilní se všemi běžnými bimetalovými děrovacími pilami kromě Bosch-SDS. Vrtací korunky na kámen viz č. 788000, 788040, 788050. Vykružovačky z tvrdokovu na ocel viz č. 118400, 118500, 119000.**

**Technický popis**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Doporučené otáčky hliník | 240 min <sup>-1</sup> |
| Doporučené otáčky INOX   | 80 min <sup>-1</sup>  |
| Doporučené otáčky ocel   | 160 min <sup>-1</sup> |
| Průměr                   | 54 mm                 |
| Zubů na palec            | 4,5 / 5,5             |
| Druh produktu            | Děrovka               |

**Příslušenství**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Středicí vrták osazený TK Typ 6KT | 589432 6KT  |
| Upínací stopka Typ 210S           | 589310 210S |
| Středicí vrták HSS Typ 6KT        | 589430 6KT  |
| Upínací stopka Typ 210L           | 589310 210L |