

**Vložka pro Torx®, 1/2 palce, dlouhá, Profil Torx®: TX40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	643660 TX40
GTIN	4018754006823
Třída artiklu	63A

**Popis****Provedení:**

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrtstva chromovaná na nikl. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

**Upozornění:**

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 643639

**Technický popis**

Ø na straně pohonu	22,7 mm
Rozměr profilu A	6,6 mm
Profil Torx®	TX40
Délka	140 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu	Nástrčné klíče

