

LENOX **Děrovací pila bimetal, Průměr: 64mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	589030 64
GTIN	082472300406
Třída artiklu	58Z

Popis**Provedení:**

Robustní konstrukce odolná vůči prasknutí s variabilním ozubením na pružném korpusu ze speciální oceli (bimetal). Zesílené, tuhé dno je vybaveno závitem a unášecími otvory (od Ø 32 mm) pro bezpečné upnutí na stopce. Vysoká jakost zubů z HSS, geometrie zubu a nízké výrobní tolerance zajišťují nejlepší řezný výkon a dlouhou životnost.

- **Ozubení Vario 4,5 / 5,5 zubů na palec se zesílenými zuby (Tough Teeth).**
- **Maximální hloubka řezu pro všechny velikosti 40 mm.**
- **Optimalizovaný povlak snižuje tvorbu tepla.**
- **SPEED SLOT® – Rychlé odstranění vyvrtaného jádra díky stupňovitému vybrání.**

Použití:

Na stojanové vrtačky, soustruhy nebo elektrické ruční vrtačky s odpovídajícími otáčkami. K řezání kruhových otvorů z tenko- až silnostěnného materiálu (nezávisle na tom, zda je povrch obrobku rovný nebo zvlněný). Vhodné pro všechny materiály jako ocel, **ušlechtilá ocel**, mosaz, měď, litina, lehké kovy, dřevo, sádkartonové a plastové desky atd. Přidání mazacího prostředku prodlužuje životnost (u kovů).

Vhodné i pro tenké plechy karosérií.

Doporučení:

Použití řezného oleje, např. 084205 vel. 0,25 prodlužuje životnost a umožňuje rychlejší postup prací.

Upozornění:

Upínací stopky a děrovací pily jsou kompatibilní se všemi běžnými bimetalovými děrovacími pilami kromě Bosch-SDS. Vrtací korunky na kámen viz č. 788000, 788040, 788050. Vykružovačky z tvrdokovu na ocel viz č. 118400, 118500, 119000.

Technický popis

Doporučené otáčky ocel	130 min ⁻¹
Průměr	64 mm
Doporučené otáčky hliník	205 min ⁻¹
Doporučené otáčky INOX	65 min ⁻¹
Zubů na palec	4,5 / 5,5
Druh produktu	Děrovka

Příslušenství

Středicí vrták osazený TK Typ 6KT	589432 6KT
Upínací stopka Typ 210L	589310 210L
Upínací stopka Typ 210S	589310 210S
Středicí vrták HSS Typ 6KT	589430 6KT