



## 6hranný úhlový klíč, dlouhý práškově nanášený lak, 6hran: 3mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	627140 3
GTIN	7610733200344
Třída artiklu	63D

### Popis

#### Provedení:

Zalomená stopka; kulovou hlavu možno použít ve sklonu až **30°**.

Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný, chromovaný a **s práškově nanášeným lakem**. Hrany lehce sražené.

#### Výhoda:

Snadné nalezení správného klíče díky zapamatovatelnému barevnému značení.

### Technický popis

Délka ramen	128×23 mm
Povrch	povrch chromovaný přes nikl
6hran	3 mm
Materiál	Speciální slitina PB Swiss Tools
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Dlouhé provedení	ano
Druh produktu	Šroubováky

### Příslušenství

Plastový držák na 6hranné úhlové šroubováky Počet drážek 9	627255 9
---------------------------------------------------------------	----------

