

LENOX **Tvrdokovová děrovka, Průměr: 22 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	589060 22
GTIN	082472302141
Třída artiklu	58Z

Popis**Provedení:**

Zuby osazené tvrdokovem s dlouhou životností.

Použití:

K obrábění **plastů zesílených skelným vláknem (GFK / CFK)**, sádkkartonu, betonu, sendvičových materiálů, tvrdého dřeva. **Vario ozubení 3 / 4 zuby na palec**, maximální hloubka řezu pro všechny velikosti **38 mm**. Údery a nárazy do tvrdokovových břitů mohou vést k odštípnutí.

Upozornění:

Diamantové děrovky pro obrábění skla, dlaždic, keramiky atd. jsou k dostání na poptávku.

Technický popis

Průměr	22 mm
Druh produktu	Děrovka

Příslušenství

Rychlovýměnná upínací stopka Typ 30	589314 30
Upínací stopka Typ 30	589310 30
Středicí vrták HSS Typ 6KT	589430 6KT
Středicí vrták osazený TK Typ 6KT	589432 6KT