

HOLEX**Děrovací pila bimetal, Průměr: 60mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	589050 60
GTIN	4045197221049
Třída artiklu	52S

Popis**Provedení:**

Robustní konstrukce odolná vůči prasknutí s variabilním ozubením na pružném korpusu ze speciální oceli (bimetal). Zesílené, tuhé dno je vybaveno závitem a unášecími otvory (od Ø 32 mm) pro bezpečné upnutí na stopce. Vysoká jakost zubů z HSS, geometrie zubu a nízké výrobní tolerance zajišťují nejlepší řezný výkon a dlouhou životnost.

- **Ozubení Vario 4 / 6 zubů na palec pro chod bez vibrací.**
- **Maximální hloubka řezu pro všechny velikosti 38 mm.**

Použití:

Na stojanové vrtačky, soustruhy nebo elektrické ruční vrtačky s odpovídajícími otáčkami. K řezání kruhových otvorů z tenko- až silnostěnného materiálu (nezávisle na tom, zda je povrch obrobku rovný nebo zvlněný). Vhodné pro všechny materiály jako ocel, **ušlechtilá ocel**, mosaz, měď, litina, lehké kovy, dřevo, sádkartonové a plastové desky atd. Přidání mazacího prostředku prodlužuje životnost (u kovů).

Doporučení:

Použití řezného oleje, např. 084205 vel. 0,25 prodlužuje životnost a umožňuje rychlejší postup prací.

Upozornění:

Upínací stopky a děrovací pily jsou kompatibilní se všemi běžnými bimetalovými děrovacími pilami kromě Bosch-SDS. Vrtací korunky na kámen viz č. 788000, 788040, 788050. Vykružovačky z tvrdokovu na ocel viz č. 118400, 118500, 119000.

Technický popis

Průměr	60 mm
Doporučené otáčky hliník	220 min ⁻¹
Doporučené otáčky ocel	140 min ⁻¹
Doporučené otáčky INOX	70 min ⁻¹
Zubů na palec	4 / 6
Druh produktu	Děrovka

Příslušenství

Upínací stopka Typ 210S	589310 210S
Středicí vrták HSS Typ 6KT	589430 6KT
Středicí vrták osazený TK Typ 6KT	589432 6KT
Upínací stopka Typ 210L	589310 210L