

Garant**Sada děrovacích pil, Typ: 19-68****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	589710 19-68
GTIN	4045197158765
Třída artiklu	51S

Popis**Provedení:**

Sortiment bimetalových děrovacích pil s obvyklými průměry děrovacích pil. Ozubení Vario HSS pro klidný chod a dlouhou životnost.

S přesnou vložkou z tvrdené pěny pro bezpečné uložení a snadné odebrání děrovacích pil. Systémová box stohovatelná;

Rozsah dodávky:

Plastový box, zajištěný proti nárazu s bimetalovými děrovacími pilami, upínacími stopkami a středícími vrtáky.

Technický popis

Ø děrovky	19; 22; 29; 38; 44; 68 mm
Počet upínacích stopek	2
Počet dílů	12
Počet středících vrtáků	4

Druh produktu

Děrovka

Příslušenství

Děrovací pila bimetal Průměr 22 mm	589010 22
Děrovací pila bimetal Průměr 19 mm	589010 19
Děrovací pila bimetal Průměr 68 mm	589010 68
Děrovací pila bimetal Průměr 44 mm	589010 44
Systémový box Typ 23-2	630320 23-2
Děrovací pila bimetal Průměr 38 mm	589010 38
Děrovací pila bimetal Průměr 29 mm	589010 29
Středicí vrták HSS Typ 6KT	589428 6KT
Upínací stopka Typ 210S	589305 210S
Upínací stopka Typ 30	589305 30