

Garant**Sada děrovacích pil, Typ: 16-76****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	589710 16-76
GTIN	4045197158772
Třída artiklu	51S

Popis**Provedení:**

Sortiment bimetalových děrovacích pil s obvyklými průměry děrovacích pil. Ozubení Vario HSS pro klidný chod a dlouhou životnost.

S přesnou vložkou z tvrzené pěny pro bezpečné uložení a snadné odebrání děrovacích pil. Systémový box stohovatelný.

Rozsah dodávky:

Plastový box, zajištěný proti nárazu s bimetalovými děrovacími pilami, upínacími stopkami a středícími vrtáky.

Technický popis

Ø děrovky	16; 19; 22; 25; 29; 32; 35; 38; 44; 51; 68; 76 mm
Počet upínacích stopek	2
Počet středících vrtáků	5
Počet dílů	19
Druh produktu	Děrovka

Příslušenství

Systémový box Typ 4-2	630310 4-2
Děrovací pila bimetal Průměr 51 mm	589010 51
Děrovací pila bimetal Průměr 29 mm	589010 29
Děrovací pila bimetal Průměr 76 mm	589010 76
Děrovací pila bimetal Průměr 68 mm	589010 68
Děrovací pila bimetal Průměr 25 mm	589010 25
Děrovací pila bimetal Průměr 35 mm	589010 35
Děrovací pila bimetal Průměr 22 mm	589010 22
Děrovací pila bimetal Průměr 38 mm	589010 38
Děrovací pila bimetal Průměr 32 mm	589010 32
Děrovací pila bimetal Průměr 19 mm	589010 19
Děrovací pila bimetal Průměr 16 mm	589010 16
Děrovací pila bimetal Průměr 44 mm	589010 44
Středicí vrták HSS Typ 6KT	589428 6KT
Upínací stopka Typ 210S	589305 210S
Upínací stopka Typ 30	589305 30