

**Garant****Sada děrovacích pil, Typ: 19-121****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	589710 19-121
GTIN	4045197672100
Třída artiklu	51S

**Popis****Provedení:**

Sortiment bimetalových děrovacích pil s obvyklými průměry děrovacích pil. Ozubení Vario HSS pro klidný chod a dlouhou životnost.

S přesnou vložkou z tvrzené pěny pro bezpečné uložení a snadné odebrání děrovacích pil. Systémový box stohovatelný.

**Rozsah dodávky:**

Plastový box, zajištěný proti nárazu s bimetalovými děrovacími pilami, upínacími stopkami a středicími vrtáky.

**Technický popis**

Počet dílů	23
Počet upínacích stopek	2
Ø děrovky	19; 22; 25; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 68; 76; 83; 92; 95; 105; 121 mm
Počet středících vrtáků	5
Druh produktu	Děrovka

## Příslušenství

Děrovací pila bimetal Průměr 57 mm	589010 57
Děrovací pila bimetal Průměr 19 mm	589010 19
Děrovací pila bimetal Průměr 44 mm	589010 44
Děrovací pila bimetal Průměr 92 mm	589010 92
Děrovací pila bimetal Průměr 95 mm	589010 95
Systémový box Typ 4-2	630310 4-2
Děrovací pila bimetal Průměr 51 mm	589010 51
Děrovací pila bimetal Průměr 121 mm	589010 121
Děrovací pila bimetal Průměr 76 mm	589010 76
Děrovací pila bimetal Průměr 105 mm	589010 105
Děrovací pila bimetal Průměr 22 mm	589010 22
Děrovací pila bimetal Průměr 25 mm	589010 25
Děrovací pila bimetal Průměr 38 mm	589010 38
Děrovací pila bimetal Průměr 29 mm	589010 29
Děrovací pila bimetal Průměr 35 mm	589010 35
Děrovací pila bimetal Průměr 68 mm	589010 68
Děrovací pila bimetal Průměr 83 mm	589010 83
Středicí vrták HSS Typ 6KT	589428 6KT
Upínací stopka Typ 210S	589305 210S
Upínací stopka Typ 30	589305 30