

**Oboustranný očkový klíč, rovný, chromovaný, Rozměr klíče: 19X22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	617950 19X22
GTIN	4045197441942
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

HOLEX – s oválnou stopkou.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

HOLEX – chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Maximální výška oka $h_{1\max}$	10,8 mm
Délka klíče L	204 mm
Rozměr klíče 1	19 mm
Maximální \varnothing kroužku $D_2\max$.	32,4 mm
Maximální \varnothing kroužku $D_1\max$.	29 mm
Rozměr klíče 2	22 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

Atribut názvu produktu

chromovaný

Druh produktu

Maticový klíč