

Garant GRIDLINE

**LED světlo pro dílenské vozíky včetně nosných sloupků, Typ: 20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	914871 20
GTIN	4045197893741
Třída artiklu	9GT

**Popis****Provedení:**

Osvětlovací jednotka kompletní s osvětlovacím tělesem, přívodním kabelem a nosným ramenem k nasazení na nosné sloupky dílenských vozíků a pojízdného pracovního stolu. Nosné rameno s prostupem k protažení kabelů nosnými sloupky. Bezúdržbová technologie LED s vysokou životností. Energeticky efektivní svítidlo je vysoce homogenní, neoslňuje a má ustálené světlo, dobré s neutrální teplotou světla cca 4 000 K.

Svítilna obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Světelné zdroje ve svítilně nelze vyměnit.

**Vhodné pro:**

č. 914520, 914524, 914540, 914550.

**Rozsah dodávky:**

LED svítilna včetně síťového napáječe, se zástrčkou Wieland pro připojení na navíječku kabelů, 2 nosná ramena.

**Upozornění:**

Pro přívod proudu objednejte navíječku kabelů č. 914890 vel. DE.

**Technický popis**

Zdroj energie	Síťový provoz
Délka korpusu lampy	625 mm

Světelný tok	1700 lm
Výška korpusu lampy	33 mm
Šířka korpusu lampy	123 mm
Příkon	20 W
Vyložení nosného ramena	350 mm
Řada	ToolCar
Zóna ATEX	žádná
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	Zásuvný systém GST
Druh produktu	Přídavné světlo

## Příslušenství

LED světlo pro dílenské vozíky bez nosných sloupků Typ 20	914870 20
---	-----------