

**Oboustranný očkový klíč, rovný, chromovaný, Rozměr klíče: 20X22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	617950 20X22
GTIN	4045197441959
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

HOLEX – s oválnou stopkou.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

HOLEX – chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Maximální výška oka $h_{1 \max}$	10,8 mm
Maximální \varnothing kroužku $D_2 \max.$	32,4 mm
Rozměr klíče $_1$	20 mm
Délka klíče L	204 mm
Maximální \varnothing kroužku $D_1 \max.$	29 mm
Rozměr klíče $_2$	22 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

Atribut názvu produktu

chromovaný

Druh produktu

Maticový klíč