

LENOX **Tvrdokovová děrovka, Průměr: 51 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	589060 51
GTIN	082472302325
Třída artiklu	58Z

Popis**Provedení:**

Zuby osazené tvrdokovem s dlouhou životností.

Použití:

K obrábění **plastů zesílených skelným vláknem (GFK / CFK)**, sádkartonu, betonu, sendvičových materiálů, tvrdého dřeva. **Vario ozubení 3 / 4 zuby na palec**, maximální hloubka řezu pro všechny velikosti **38 mm**. Údery a nárazy do tvrdokovových břitů mohou vést k odštípnutí.

Upozornění:

Diamantové děrovky pro obrábění skla, dlaždic, keramiky atd. jsou k dostání na poptávku.

Technický popis

Průměr	51 mm
Druh produktu	Děrovka

Příslušenství

Upínací stopka Typ 210L	589310 210L
Středicí vrták HSS Typ 6KT	589430 6KT
Rychlovýměnná upínací stopka Typ 210S	589314 210S
Upínací stopka Typ 210S	589310 210S
Středicí vrták osazený TK Typ 6KT	589432 6KT