



## Otevřený oboustranný očkový klíč, Rozměr klíče: 9X11 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	619200 9X11
GTIN	4018754021895
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Zápustkově kovaný, se zesíleným očkem, proto je obzvláště stabilní, přesné tolerance rozměrů klíče. Hlavy zalomené o 10°.

S ergonomickou profilovanou dvojitou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly, obzvláště praktický a lehký. Do velikosti 12×14 mm s 6-hranným kroužkem od velikosti 14×17 mm s dvojitým 6-hranem.

#### Norma:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, vrstva chromovaná na nikl.

### Technický popis

Rozměr klíče $1$	9 mm
Maximální $\varnothing$ kroužku $D_2$ max.	21,5 mm
Maximální $\varnothing$ kroužku $D_1$ max.	18,5 mm
Maximální výška oka $h_{1\text{ max}}$	8,5 mm
Délka klíče L	155 mm
Rozměr klíče $2$	11 mm
Maximální výška oka $h_{2\text{ max}}$	9 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Poloha kroužku	10 stupeň

Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	chromovaná (neodlupující se)
Otevřený kroužek	ano
Druh produktu	Maticový klíč