

**Oboustranný očkový klíč, rovný, chromovaný, Rozměr klíče: 24X27mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	617950 24X27
GTIN	4045197441966
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

HOLEX – s oválnou stopkou.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

HOLEX – chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Maximální \varnothing kroužku D_2 max.	38,5 mm
Maximální výška očka $h_{1\text{ max}}$	11 mm
Maximální \varnothing kroužku D_1 max.	35 mm
Rozměr klíče $_2$	27 mm
Délka klíče L	258 mm
Rozměr klíče $_1$	24 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

Atribut názvu produktu

chromovaný

Druh produktu

Maticový klíč