

**6hranná hlavice, 3/4 palce, Rozměr klíče: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	644500 50
GTIN	4018754008865
Třída artiklu	63A

**Popis****Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Přesně tolerované otvory klíče. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-D 20 s otvorem a odblokovacím tlačítkem.

**Norma:****DIN 3124-S****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

**Technický popis**

Délka	80 mm
Ø na hnané straně	66 mm
Rozměr klíče	50 mm
Upínací 4hran	3/4 palec
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčné klíče

