

**Akumulátorový vrtací šroubovák, Wireless Charging, ID výrobce: GSR1860CW****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	070247 GSR1860CW
GTIN	3165140867269
Třída artiklu	03B

Popis**Provedení:**

Akumulátorový vrtací šroubovák Bosch

- **Kompaktní, výkonný akumulátorový vrtací šroubovák s pravým/levým chodem.**
- **Dlouhá životnost díky bezkartáčovému motoru EC (ne 070243).**
- **S Electronic Motor Protection (EMP) a Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Světlo LED pro osvětlení pracovní oblasti a ukazatel stavu nabití akumulátoru.**
- **Vícestupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.**
- **Elektronická regulace otáček pro precizní navrtávání a šroubování.**
- **Softgrip.**

KickBack-Control s automatickým vypínáním v případech blokování, rovněž i jedinečná precizní spojka a brzda motoru. 13mm kovové vrtací sklíčidlo Auto-Lock. Vysoký točivý moment.

Se **systémem Wireless-Charging**: automatické nabíjení se speciálním **provedením indukčního nabíjení**, které je šetrné vůči baterii. Dovybavení modulem **Connectivity** možné.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion, nabíječky, přepravního kufříku, klipsu na opasek a držáku bitů.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory, základní sady a nabíječky najdete od č. 073851 a násl. a 073866 a násl.

Obal: Systémový kufřík (L-Boxx)

Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí: Bosch 18 V

Rozhraní: nabíjení bez kabelu
 Označení výrobce: GSR 18 V-60C
 Konstrukce motoru: bezkartáčový motor
 napětí akumulátorů: 18 V
 Kapacita akumulátoru: 2 A·h
 Maximální točivý moment měkký: 31 N·m
 Maximální točivý moment tvrdý: 60 N·m

Technický popis

Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Rychloupínací sklíčidlo rozsah upnutí	1,5 - 13 mm
Označení výrobce	GSR 18 V-60C
Hmotnost	1,7 kg
Rozsah otáček 1. stupně	0 - 600 min ⁻¹
Typické použití	Heavy Duty
Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí	Bosch 18 V
Rozsah otáček 2. stupně	0 - 1900 min ⁻¹
Obal	Systémový kufřík (L-Boxx)
Maximální točivý moment tvrdý	60 N·m
Rozhraní	nabíjení bez kabelu
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	38 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Kapacita akumulátoru	2 A·h
napětí akumulátorů	18 V
Maximální točivý moment měkký	31 N·m

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru
B18-W V

073851 B18-W

Základní sada Wireless Charging Typ GAL1830W

073862 GAL1830W