



Sada nástrčných klíčů, 3/4 palcový čtyřhran 15dílná



Údaje o objednávce

Artikové číslo	644100
GTIN	4018754080083
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Unášecí / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123, **nástrčné klíče** dle DIN 3124, vnější 4-hrany dle DIN 3120-B 20 s pružícím kolíkem, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120-D 20 s otvorem a uvolňovacím tlačítkem.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Rozsah dodávky:

9 nástrčné hlavice – 6-hranné: č. 644500 vel. 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60

1 kluzná hlava: č. 645500

1 úhlový kloub: 1 ks

2 prodloužení: č. 645400 200 a 400 mm

1 hlava ráčny: č. 645000

1 rukojeť: č. 646200

Uložení v: Box z ocelového plechu

Technický popis

Počet dílů	15
Unášecí profil	Hlavice 6-hran
Upínací 4hran	3/4 palec

Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	32-60 mm
Obal	Box z ocelového plechu
Délka	575 mm
Šířka	220 mm
Výška	86 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

6hranná hlavice, 3/4 palce Rozměr klíče 32 mm	644500 32
Rukojeť pro 3/4 palce	646200
Hlava ráčny 3/4 palce bez rukojeti	645000
6hranná hlavice, 3/4 palce Rozměr klíče 36 mm	644500 36
6hranná hlavice, 3/4 palce Rozměr klíče 50 mm	644500 50
Kluzná hlava bez rukojeti, 3/4 palce	645500
Prodloužení, 3/4 palce Celková délka 200 mm	645400 200
6hranná hlavice, 3/4 palce Rozměr klíče 60 mm	644500 60
6hranná hlavice, 3/4 palce Rozměr klíče 46 mm	644500 46
Prodloužení, 3/4 palce Celková délka 400 mm	645400 400
6hranná hlavice, 3/4 palce Rozměr klíče 34 mm	644500 34
6hranná hlavice, 3/4 palce Rozměr klíče 38 mm	644500 38
6hranná hlavice, 3/4 palce Rozměr klíče 41 mm	644500 41
6hranná hlavice, 3/4 palce Rozměr klíče 55 mm	644500 55