


Garant GRIDLINE

Děrovaná stěna jednostranná pro dílenské vozíky, Užiténá výška: 222mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	914851 222
GTIN	4045197893932
Třída artiklu	9GT

Popis**Provedení:**

Pár nosných sloupků z ocelové trubky 25×25 mm s děrovanou stěnou z ocelového plechu (□ 9×9 mm v rastru 37), stříbrná práškově nanášený lak.

Děrovaná stěna jednostranná, druhá strana hladká stěna z ocelového plechu.

Vhodné pro:

Č. 914520, 914524, 914540, 914550.

Rozsah dodávky:

Děrovaná stěna z ocelového plechu včetně páru nosných sloupků.

Technický popis

Šířka děrované stěny	635 mm
Výška děrované stěny	222 mm
Výška	222 mm
Řada	ToolCar
Oblast použití	Dílenský vozík
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Druh produktu	Děrovaná stěna

