


Garant GRIDLINE

Děrovaná stěna jednostranná pro dílenské vozíky, Užitná výška: 950mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	914851 950
GTIN	4045197893956
Třída artiklu	9GT

Popis**Provedení:**

Pár nosných sloupků z ocelové trubky 25×25 mm s děrovanou stěnou z ocelového plechu (□ 9×9 mm v rastru 37), stříbrná práškově nanášený lak.

Děrovaná stěna jednostranná, druhá strana hladká stěna z ocelového plechu.

Vhodné pro:

Č. 914520, 914524, 914540, 914550.

Rozsah dodávky:

Děrovaná stěna z ocelového plechu včetně páru nosných sloupků.

Technický popis

Výška děrované stěny	950 mm
Šířka děrované stěny	635 mm
Výška	950 mm
Řada	ToolCar
Oblast použití	Dílenský vozík
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm

Druh produktu

Děrovaná stěna

Příslušenství

LED světlo pro dílenské vozíky bez nosných sloupků Typ 20

914870 20