


Garant GRIDLINE

Děrovaná stěna dvoustranná pro dílenské vozíky, Užiténá výška: 222mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 914852 222 |
| GTIN | 4045197893963 |
| Třída artiklu | 9GT |

Popis**Provedení:**

Pár nosných sloupků z ocelové trubky 25×25 mm s děrovanou stěnou z ocelového plechu (□ 9×9 mm v rastru 37), stříbrná práškově nanášený lak.

Děrovaná stěna oboustranná s rastrem.

Vhodné pro:

Č. 914520, 914524, 914540, 914550.

Rozsah dodávky:

Děrovaná stěna z ocelového plechu včetně páru nosných sloupků.

Technický popis

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Šířka děrované stěny | 635 mm |
| Výška děrované stěny | 222 mm |
| Výška | 222 mm |
| Řada | ToolCar |
| Oblast použití | Dílenský vozík |
| Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm |
| Druh produktu | Děrovaná stěna |

