


Garant GRIDLINE

Děrovaná stěna dvoustranná pro dílenské vozíky, Užiténá výška: 444mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	914852 444
GTIN	4045197893970
Třída artiklu	9GT

Popis**Provedení:**

Pár nosných sloupků z ocelové trubky 25×25 mm s děrovanou stěnou z ocelového plechu (□ 9×9 mm v rastru 37), stříbrná práškově nanášený lak.

Děrovaná stěna oboustranná s rastrem.

Vhodné pro:

Č. 914520, 914524, 914540, 914550.

Rozsah dodávky:

Děrovaná stěna z ocelového plechu včetně páru nosných sloupků.

Technický popis

Výška děrované stěny	444 mm
Šířka děrované stěny	635 mm
Výška	444 mm
Řada	ToolCar
Oblast použití	Dílenský vozík
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Druh produktu	Děrovaná stěna

