

Garant GRIDLINE

Děrovaná stěna dvoustranná pro ToolTruck, Užitiná výška: 222mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	914856 222
GTIN	4045197894021
Třída artiklu	9GT

Popis**Provedení:**

Pár nosných sloupků z ocelové trubky 25×25 mm s děrovanou stěnou z ocelového plechu (□ 9×9 mm v rastru 37), stříbrná práškově nanášený lak.

Děrovaná stěna oboustranná s rastrem.

Vhodné pro:

č. 914560, 914564, 914568.

Rozsah dodávky:

Děrovaná stěna z ocelového plechu včetně páru nosných sloupků.

Technický popis

Výška děrované stěny	222 mm
Šířka děrované stěny	1025 mm
Výška	222 mm
Řada	ToolTruck
Oblast použití	Pojízdný pracovní stůl
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Druh produktu	Děrovaná stěna