


Garant GRIDLINE

Děrovaná stěna jednostranná pro ToolTruck, Užiténá výška: 950mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	914855 950
GTIN	4045197894014
Třída artiklu	9GT

Popis**Provedení:**

Pár nosných sloupků z ocelové trubky 25×25 mm s děrovanou stěnou z ocelového plechu (□ 9×9 mm v rastru 37), stříbrná práškově nanášený lak.

Děrovaná stěna jednostranná, druhá strana hladká stěna z ocelového plechu.

Vhodné pro:

č. 914560, 914564, 914568.

Rozsah dodávky:

Děrovaná stěna z ocelového plechu včetně páru nosných sloupků.

Technický popis

Výška děrované stěny	950 mm
Šířka děrované stěny	1025 mm
Výška	950 mm
Řada	ToolTruck
Oblast použití	Pojízdný pracovní stůl
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm

Druh produktu

Děrovaná stěna

Příslušenství

LED světlo pro ToolTruckbez nosných sloupků Typ 20

914872 20